


Приобрести данный товар Вы можете на сайте
ООО «Медремкомплект» www.medrk.ru



C1, C2 - конденсатор SR-100V-100 μ F
 F1 вставка плавкая ВПТ6-1 В-0,16А F2
 вставка плавкая ВП1-2-0,25А Н1
 индикатор ИГД-12Л РА -
 миллиамперметр М42300 постоянного
 тока 5/50 R1 - резистор МЛТ-2-430 Ом
 R2 - резистор С2-23-0,125-3,3 кОм R3 -
 потенциометр 95-030-00 R4 - резистор
 С2-33Н-0,25-6,8 кОм
 S1 - переключатель ПКн41-1-2
 S2 - переключатель П2К-3-2-20-2-Ч T1 -
 трансформатор 95-021-00
 или 95-022-00 V1 - прибор
 выпрямительный W02 или W04, или W06
 V2 - тиристор симметричный МАС 97А
 X1 - вилка

Возможно внесение изменений,
 не ухудшающих параметры и
 характеристики изделия

Рисунок 2 - Схема электрическая принципиальная